

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 11/16-16****Données de commande**

N° commande	130031 11/16-16
GTIN	4062406037352
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 16
Filetage Ø: 17,462 mm
Longueur totale L: 125 mm
Ø queue D_s: 14 mm
Carré corps □: 11 mm
Ø perçage: 16 mm

Description technique

Ø perçage	16 mm
Norme	DIN 376
Carré corps □	11 mm
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	17,462 mm
Filets au pouce	16
Longueur totale L	125 mm

Profondeur de filetage	34,92 mm
Pas de filetage	1,588 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Ø queue D _s	14 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	11/16-16 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud