

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.1/4-24****Données de commande**

N° commande	130031 1.1/4-24
GTIN	4062406037871
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 24
Filetage Ø: 31,75 mm
Longueur totale L: 180 mm
Ø queue D_s: 25 mm
Carré corps □: 20 mm
Ø perçage: 30,75 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Norme	DIN 376
Ø perçage	30,75 mm
Ø queue D _s	25 mm
Filetage Ø	31,75 mm
Filets au pouce	24

Profondeur de filetage	63,5 mm
Longueur totale L	180 mm
Carré corps □	20 mm
Nombre de dents Z	4
Pas de filetage	1,058 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1.1/4-24 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud