

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: NO.1-72****Données de commande**

N° commande	130031 NO.1-72
GTIN	4062406036485
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 72  
Filetage Ø: 1,85 mm  
Longueur totale L: 45 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Carré corps □: 2,1 mm  
Ø perçage: 1,55 mm

**Description technique**

Carré corps □	2,1 mm
Nombre de dents Z	2
Filets au pouce	72
Longueur totale L	45 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D <sub>s</sub>	2,8 mm
Filetage Ø	1,85 mm

Profondeur de filetage	5,55 mm
Ø perçage	1,55 mm
Nombre de goujures	2
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	0,353 mm
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	1-72 UNF LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud