

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: NO.8-32****Données de commande**

N° commande	130031 NO.8-32
GTIN	4062406036614
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNC-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 32
Filetage Ø: 4,17 mm
Longueur totale L: 63 mm
Ø queue D_s: 4,5 mm
Carré corps □: 3,4 mm
Ø perçage: 3,42 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	63 mm
Profondeur de filetage	12,51 mm
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	3,42 mm
Filetage Ø	4,17 mm
Filets au pouce	32

Pas de filetage	0,794 mm
Carré corps □	3,4 mm
Ø queue D _s	4,5 mm
Norme	DIN 371
Nombre de goujures	3
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	8-32 UNC LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud