

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: NO.2-64**

**Données de commande**

N° commande	130031 NO.2-64
GTIN	4062406036508
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNF-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 64  
 Filetage  $\varnothing$ : 2,18 mm  
 Longueur totale L: 45 mm  
 $\varnothing$  queue  $D_s$ : 2,8 mm  
 Carré corps  $\square$ : 2,1 mm  
 $\varnothing$  perçage: 1,9 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	6,54 mm
Pas de filetage	0,399 mm
Longueur totale L	45 mm
$\varnothing$ perçage	1,9 mm
Filetage $\varnothing$	2,18 mm
Filets au pouce	64
Carré corps $\square$	2,1 mm

Ø queue D <sub>s</sub>	2,8 mm
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 371
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	3
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	2-64 UNF LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud