

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.1/2-10****Données de commande**

N° commande	130031 1.1/2-10
GTIN	4062406038205
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 10  
Filetage Ø: 38,1 mm  
Longueur totale L: 200 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
Carré corps □: 24 mm  
Ø perçage: 35,7 mm

**Description technique**

Pas de filetage	2,54 mm
Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	4
Longueur totale L	200 mm
Profondeur de filetage	76,2 mm
Ø perçage	35,7 mm
Filetage Ø	38,1 mm

Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Type d'outils	HSS E
Filets au pouce	10
Nombre de goujures	4
Carré corps □	24 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1.1/2-10 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud