

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 7/8-9

Données de commande

N° commande	130035 7/8-9
GTIN	4062406039806
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNC
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 9
 Filetage Ø: 22,225 mm
 Longueur totale L: 140 mm
 Ø queue D_s: 18 mm
 Carré corps □: 14,5 mm
 Ø perçage: 19,34 mm

Description technique

Ø queue D _s	18 mm
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	22,225 mm
Carré corps □	14,5 mm
Ø perçage	19,34 mm
Pas de filetage	2,822 mm
Longueur totale L	140 mm

Nombre de goujures	3
Filets au pouce	9
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 376
Profondeur de filetage	66,69 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	7/8-9 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud