

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1.3/8-12

Données de commande

N° commande	130035 1.3/8-12
GTIN	4062406040291
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNF
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 12
 Filetage Ø: 34,925 mm
 Longueur totale L: 200 mm
 Ø queue D_s: 28 mm
 Carré corps □: 22 mm
 Ø perçage: 32,75 mm

Description technique

Filetage Ø	34,925 mm
Nombre de goujures	4
Ø queue D _s	28 mm
Profondeur de filetage	69,85 mm
Norme	DIN 376
Filets au pouce	12
Carré corps □	22 mm
Pas de filetage	2,117 mm

Nombre de dents Z	4
Ø perçage	32,75 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	200 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	1.3/8-12 UNF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud