

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1/2-18**

**Données de commande**

N° commande	130035 1/2-18
GTIN	4062406039370
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 18  
 Filetage Ø: 12,7 mm  
 Longueur totale L: 110 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 11 mm  
 Carré corps □: 9 mm  
 Ø perçage: 11,4 mm

**Description technique**

Ø perçage	11,4 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D <sub>s</sub>	11 mm
Longueur totale L	110 mm
Nombre de dents Z	3
Profondeur de filetage	25,4 mm
Nombre de goujures	3
Filets au pouce	18

Carré corps □	9 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,411 mm
Filetage Ø	12,7 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1/2-18 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud