

**Garant****Tarauds machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1.1/2-18****Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 130035 1.1/2-18 |
| GTIN             | 4062406040406   |
| Classe d'article | 10N             |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UNEF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Filets au pouce: 18

Filetage Ø: 38,1 mm

Longueur totale L: 200 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm

Carré corps □: 24 mm

Ø perçage: 36,9 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Filets au pouce        | 18       |
| Norme                  | DIN 376  |
| Pas de filetage        | 1,411 mm |
| Type d'outils          | HSS E    |
| Nombre de dents Z      | 4        |
| Profondeur de filetage | 76,2 mm  |
| Nombre de goujures     | 4        |
| Filetage Ø             | 38,1 mm  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Longueur totale L                  | 200 mm                                     |
| Ø queue D <sub>s</sub>             | 32 mm                                      |
| Ø perçage                          | 36,9 mm                                    |
| Carré corps □                      | 24 mm                                      |
| Type de filetage                   | UNEF                                       |
| Taille de filetage                 | 1.1/2-18 UNEF                              |
| Revêtement                         | TiN  |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | B  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous débouchants     |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |