

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1.1/8-16

Données de commande

N° commande	130036 1.1/8-16
GTIN	4062406042257
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 16
 Filetage Ø: 28,575 mm
 Longueur totale L: 180 mm
 Ø queue D_s: 22 mm
 Carré corps □: 18 mm
 Ø perçage: 27,1 mm

Description technique

Norme	DIN 376
Ø queue D _s	22 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Longueur totale L	180 mm
Pas de filetage	1,588 mm
Ø perçage	27,1 mm

Profondeur de filetage	57,15 mm
Filetage Ø	28,575 mm
Carré corps □	18 mm
Filets au pouce	16
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.1/8-16 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud