

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: NO.6-40

Données de commande

N° commande	130035 NO.6-40
GTIN	4062406038823
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNF
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Filets au pouce: 40
 Filetage Ø: 3,51 mm
 Longueur totale L: 56 mm
 Ø queue D_s: 4 mm
 Carré corps □: 3 mm
 Ø perçage: 2,95 mm

Description technique

Filets au pouce	40
Profondeur de filetage	10,53 mm
Type d'outils	HSS E
Ø queue D _s	4 mm
Filetage Ø	3,51 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3

Norme	DIN 371
Longueur totale L	56 mm
Pas de filetage	0,635 mm
Carré corps □	3 mm
Ø perçage	2,95 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	6-40 UNF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud