

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: NO.10-36**

**Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 130035 NO.10-36 |
| GTIN             | 4062406038892   |
| Classe d'article | 10N             |

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 36  
 Filetage Ø: 4,83 mm  
 Longueur totale L: 70 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 6 mm  
 Carré corps □: 4,9 mm  
 Ø perçage: 4,15 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Type d'outils          | HSS E    |
| Carré corps □          | 4,9 mm   |
| Filetage Ø             | 4,83 mm  |
| Nombre de dents Z      | 3        |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Profondeur de filetage | 14,49 mm |
| Ø perçage              | 4,15 mm  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Norme                              | DIN 371                                    |
| Longueur totale L                  | 70 mm                                      |
| Pas de filetage                    | 0,706 mm                                   |
| Filets au pouce                    | 36   |
| Nombre de goujures                 | 3  |
| Type de filetage                   | UNS  |
| Taille de filetage                 | 10-36 UNS                                  |
| Revêtement                         | TiN  |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | B  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants     |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |