

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 5/16-36**

**Données de commande**

N° commande	130035 5/16-36
GTIN	4062406039110
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 36  
 Filetage Ø: 7,94 mm  
 Longueur totale L: 90 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 8 mm  
 Carré corps □: 6,2 mm  
 Ø perçage: 7,25 mm

**Description technique**

Carré corps □	6,2 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	7,25 mm
Pas de filetage	0,706 mm
Profondeur de filetage	23,79 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Nombre de dents Z	3

Filetage Ø	7,94 mm
Filets au pouce	36
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 371
Longueur totale L	90 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	5/16-36 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud