

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: NO.8-32**

**Données de commande**

N° commande	130035 NO.8-32
GTIN	4062406038854
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNC  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 32  
 Filetage Ø: 4,17 mm  
 Longueur totale L: 63 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
 Carré corps □: 3,4 mm  
 Ø perçage: 3,42 mm

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	4,5 mm
Nombre de dents Z	3
Filets au pouce	32
Longueur totale L	63 mm
Filetage Ø	4,17 mm
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 371

Profondeur de filetage	12,51 mm
Ø perçage	3,42 mm
Carré corps □	3,4 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	0,794 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	8-32 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud