

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1-27****Données de commande**

N° commande	130036 1-27
GTIN	4062406042080
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 27
Filetage Ø: 25,4 mm
Longueur totale L: 160 mm
Ø queue D_s: 20 mm
Carré corps □: 16 mm
Ø perçage: 24,5 mm

Description technique

Longueur totale L	160 mm
Filets au pouce	27
Filetage Ø	25,4 mm
Ø perçage	24,5 mm
Type d'outils	HSS E
Ø queue D _s	20 mm
Nombre de dents Z	4

Carré corps □	16 mm
Pas de filetage	0,94 mm
Nombre de goujures	4
Profondeur de filetage	76,2 mm
Norme	DIN 376
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1-27 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud