

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 2-10****Données de commande**

N° commande	130031 2-10
GTIN	4062406038694
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 10
Filetage Ø: 50,8 mm
Longueur totale L: 250 mm
Ø queue D_s: 40 mm
Carré corps □: 32 mm
Ø perçage: 48,4 mm

Description technique

Nombre de goujures	4
Filetage Ø	50,8 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	40 mm
Carré corps □	32 mm
Profondeur de filetage	101,6 mm
Ø perçage	48,4 mm

Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	2,54 mm
Longueur totale L	250 mm
Filets au pouce	10
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	2-10 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud