

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 3/4-16

Données de commande

N° commande	130035 3/4-16
GTIN	4062406039653
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNF
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 16
 Filetage Ø: 19,05 mm
 Longueur totale L: 125 mm
 Ø queue D_s: 14 mm
 Carré corps □: 11 mm
 Ø perçage: 17,5 mm

Description technique

Filetage Ø	19,05 mm
Nombre de goujures	3
Filets au pouce	16
Nombre de dents Z	3
Profondeur de filetage	57,15 mm
Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E

Pas de filetage	1,588 mm
Carré corps □	11 mm
Longueur totale L	125 mm
Ø queue D _s	14 mm
Ø perçage	17,5 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	3/4-16 UNF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud