

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: NO.2-64**

**Données de commande**

N° commande	130035 NO.2-64
GTIN	4062406038748
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNF  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 64  
 Filetage Ø: 2,18 mm  
 Longueur totale L: 45 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
 Carré corps □: 2,1 mm  
 Ø perçage: 1,9 mm

**Description technique**

Nombre de goujures	3
Longueur totale L	45 mm
Carré corps □	2,1 mm
Norme	DIN 371
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	1,9 mm
Profondeur de filetage	6,54 mm

Type d'outils	HSS E
Ø queue D <sub>s</sub>	2,8 mm
Filets au pouce	64
Pas de filetage	0,399 mm
Filetage Ø	2,18 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	2-64 UNF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud