

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 3/8-27

Données de commande

N° commande	130035 3/8-27
GTIN	4062406039202
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Filets au pouce: 27
 Filetage Ø: 9,525 mm
 Longueur totale L: 100 mm
 Ø queue D_s: 10 mm
 Carré corps □: 8 mm
 Ø perçage: 8,7 mm

Description technique

Profondeur de filetage	28,59 mm
Filets au pouce	27
Ø perçage	8,7 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN 371
Filetage Ø	9,525 mm

Nombre de dents Z	3
Carré corps □	8 mm
Ø queue D _s	10 mm
Pas de filetage	0,94 mm
Nombre de goujures	3
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	3/8-27 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud