

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: NO.3-48

Données de commande

N° commande	130035 NO.3-48
GTIN	4062406038779
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 91 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNC
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Filets au pouce: 48
 Filetage Ø: 2,52 mm
 Longueur totale L: 50 mm
 Ø queue D_s: 2,8 mm
 Carré corps □: 2,1 mm
 Ø perçage: 2,05 mm

Description technique

Ø perçage	2,05 mm
Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	2,8 mm
Filetage Ø	2,52 mm
Nombre de goujures	3
Filets au pouce	48
Longueur totale L	50 mm

Type d'outils	HSS E
Carré corps <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Norme	DIN 371
Pas de filetage	0,529 mm
Profondeur de filetage	7,56 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	3-48 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud