

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 11/16-20****Données de commande**

N° commande	130035 11/16-20
GTIN	4062406039585
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 20  
Filetage Ø: 17,462 mm  
Longueur totale L: 125 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
Carré corps □: 11 mm  
Ø perçage: 16,25 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Longueur totale L	125 mm
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	17,462 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Ø perçage	16,25 mm

Filets au pouce	20
Profondeur de filetage	34,92 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Pas de filetage	1,27 mm
Carré corps □	11 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	11/16-20 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud