

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 5/8-11

Données de commande

N° commande	130035 5/8-11
GTIN	4062406039561
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNC
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 11
 Filetage Ø: 15,88 mm
 Longueur totale L: 110 mm
 Ø queue D_s: 12 mm
 Carré corps □: 9 mm
 Ø perçage: 13,53 mm

Description technique

Carré corps □	9 mm
Longueur totale L	110 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	2,309 mm
Filets au pouce	11

Ø queue D _s	12 mm
Norme	DIN 376
Ø perçage	13,53 mm
Filetage Ø	15,88 mm
Profondeur de filetage	47,64 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	5/8-11 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud