

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1.15/16-8****Données de commande**

N° commande	130035 1.15/16-8
GTIN	4062406040871
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 8  
Filetage Ø: 49,212 mm  
Longueur totale L: 250 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 40 mm  
Carré corps □: 32 mm  
Ø perçage: 46,2 mm

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Norme	DIN 376
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	49,212 mm
Filets au pouce	8
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	250 mm

Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	98,4 mm
Carré corps □	32 mm
Ø perçage	46,2 mm
Pas de filetage	3,175 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.15/16-8 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud