

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1.11/16-12****Données de commande**

N° commande	130036 1.11/16-12
GTIN	4062406042875
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UN-LH

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Filets au pouce: 12

Filetage Ø: 42,862 mm

Longueur totale L: 220 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 36 mm

Carré corps □: 29 mm

Ø perçage: 40,85 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	42,862 mm
Pas de filetage	2,117 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	36 mm
Ø perçage	40,85 mm
Filets au pouce	12
Norme	DIN 376

Nombre de goujures	4
Carré corps <input type="checkbox"/>	29 mm
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	85,72 mm
Longueur totale L	220 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.11/16-12 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud