

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1.3/4-5**

**Données de commande**

N° commande	130035 1.3/4-5
GTIN	4062406040727
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNC  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 5  
 Filetage Ø: 44,45 mm  
 Longueur totale L: 220 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Carré corps □: 29 mm  
 Ø perçage: 39,26 mm

**Description technique**

Pas de filetage	5,08 mm
Filets au pouce	5
Nombre de goujures	4
Ø perçage	39,26 mm
Longueur totale L	220 mm
Profondeur de filetage	88,9 mm
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376

Type d'outils	HSS E
Ø queue D <sub>s</sub>	36 mm
Filetage Ø	44,45 mm
Carré corps □	29 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	1.3/4-5 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud