

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 3/4-24**

**Données de commande**

N° commande	130035 3/4-24
GTIN	4062406039622
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 24  
 Filetage Ø: 19,05 mm  
 Longueur totale L: 125 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Carré corps □: 11 mm  
 Ø perçage: 18,1 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	3
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	3
Ø perçage	18,1 mm
Pas de filetage	1,058 mm
Norme	DIN 376

Filetage Ø	19,05 mm
Longueur totale L	125 mm
Profondeur de filetage	57,15 mm
Filets au pouce	24
Carré corps □	11 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	3/4-24 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud