

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.7/8-18**

**Données de commande**

N° commande	130031 1.7/8-18
GTIN	4062406038540
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 18  
 Filetage Ø: 47,625 mm  
 Longueur totale L: 250 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Carré corps □: 29 mm  
 Ø perçage: 46,35 mm

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	36 mm
Longueur totale L	250 mm
Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	18
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	29 mm
Filetage Ø	47,625 mm

Profondeur de filetage	95,25 mm
Pas de filetage	1,411 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	46,35 mm
Norme	DIN 376
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1.7/8-18 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud