

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: NO.4-40****Données de commande**

N° commande	130035 NO.4-40
GTIN	4062406038793
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNC  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 40  
Filetage Ø: 2,85 mm  
Longueur totale L: 56 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Carré corps □: 2,7 mm  
Ø perçage: 2,27 mm

**Description technique**

Pas de filetage	0,635 mm
Nombre de goujures	3
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	56 mm
Profondeur de filetage	8,55 mm
Norme	DIN 371
Nombre de dents Z	3

Filetage Ø	2,85 mm
Ø perçage	2,27 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	3,5 mm
Carré corps □	2,7 mm
Filets au pouce	40
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	4-40 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud