

Garant**Tarauds machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1.5/16-16****Données de commande**

N° commande	130035 1.5/16-16
GTIN	4062406040222
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UN

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Filets au pouce: 16

Filetage Ø: 33,338 mm

Longueur totale L: 200 mm

Ø queue D_s: 28 mm

Carré corps □: 22 mm

Ø perçage: 31,75 mm

Description technique

Longueur totale L	200 mm
Carré corps □	22 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Ø perçage	31,75 mm
Filetage Ø	33,338 mm
Profondeur de filetage	66,69 mm

Filets au pouce	16
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Pas de filetage	1,588 mm
Ø queue D _s	28 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.5/16-16 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud