

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 5/8-14****Données de commande**

N° commande	130035 5/8-14
GTIN	4062406039547
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 14
Filetage Ø: 15,88 mm
Longueur totale L: 110 mm
Ø queue D_s: 12 mm
Carré corps □: 9 mm
Ø perçage: 14,2 mm

Description technique

Norme	DIN 376
Ø queue D _s	12 mm
Longueur totale L	110 mm
Pas de filetage	1,814 mm
Carré corps □	9 mm
Filets au pouce	14
Type d'outils	HSS E

Ø perçage	14,2 mm
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	15,88 mm
Profondeur de filetage	47,64 mm
Nombre de goujures	3
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	5/8-14 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud