

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.5/8-20****Données de commande**

N° commande	130031 1.5/8-20
GTIN	4062406038298
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 20  
Filetage Ø: 41,275 mm  
Longueur totale L: 200 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
Carré corps □: 24 mm  
Ø perçage: 40,08 mm

**Description technique**

Ø perçage	40,08 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Filetage Ø	41,275 mm
Carré corps □	24 mm
Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	4
Longueur totale L	200 mm

Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	82,55 mm
Nombre de goujures	4
Filets au pouce	20
Pas de filetage	1,27 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.5/8-20 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud