

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 3/8-36**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130035 3/8-36 |
| GTIN             | 4062406039189 |
| Classe d'article | 10N           |

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 36  
 Filetage Ø: 9,525 mm  
 Longueur totale L: 100 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 10 mm  
 Carré corps □: 8 mm  
 Ø perçage: 8,9 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Filets au pouce        | 36       |
| Pas de filetage        | 0,706 mm |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 10 mm    |
| Profondeur de filetage | 28,59 mm |
| Carré corps □          | 8 mm     |
| Type d'outils          | HSS E    |
| Nombre de goujures     | 3        |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Longueur totale L                  | 100 mm                                     |
| Nombre de dents Z                  | 3  |
| Filetage Ø                         | 9,525 mm                                   |
| Norme                              | DIN 371                                    |
| Ø perçage                          | 8,9 mm                                     |
| Type de filetage                   | UNS  |
| Taille de filetage                 | 3/8-36 UNS                                 |
| Revêtement                         | TiN  |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | B  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants     |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |