

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1.3/16-20**

**Données de commande**

N° commande	130035 1.3/16-20
GTIN	4062406040079
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 30,162 mm  
 Longueur totale L: 180 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 22 mm  
 Carré corps □: 18 mm  
 Ø perçage: 28,97 mm

**Description technique**

Pas de filetage	1,27 mm
Longueur totale L	180 mm
Norme	DIN 376
Filetage Ø	30,162 mm
Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	20
Ø queue D <sub>s</sub>	22 mm

Carré corps □	18 mm
Profondeur de filetage	60,32 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	28,97 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.3/16-20 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud