

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 7/16-24****Données de commande**

N° commande	130035 7/16-24
GTIN	4062406039288
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 24
Filetage Ø: 11,11 mm
Longueur totale L: 110 mm
Ø queue D_s: 9 mm
Carré corps □: 7 mm
Ø perçage: 10,1 mm

Description technique

Filetage Ø	11,11 mm
Pas de filetage	1,058 mm
Carré corps □	7 mm
Ø perçage	10,1 mm
Type d'outils	HSS E
Ø queue D _s	9 mm
Filets au pouce	24

Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 376
Profondeur de filetage	33,33 mm
Longueur totale L	110 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	7/16-24 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud