



## Distancemètre laser DISTO™, Type: D2



### Données de commande

N° commande	465550 D2
GTIN	7640110696347
Classe d'article	47C

### Description

#### Exécution:

Boîtier en plastique antichocs avec clavier à symboles simple d'emploi. **Optique en verre Leica** de haute qualité dans un **boîtier en magnésium** particulièrement thermorésistant et robuste. Ecran couleur rotatif rétroéclairé pour une lisibilité optimale. Power Range Technology™ pour mesures **jusqu'à 150 m sans plaque de mire**. Classe de laser 2 testée suivant ISO 16331-1. Distancemètre laser petit et maniable pour l'intérieur.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Etui de protection et dragonne. Avec 2 piles 081561 réf. LR3.

#### Remarque(s):

Transfert de données via Bluetooth® Smart; également sur un smartphone à l'aide de l'application Leica "DISTO™ Plan" (Android à partir de la version 4.3, Apple à partir de l'iPhone 4s). Création aisée de schémas.

### Description technique

Poids	100 g
Mesure indirecte (Pythagore)	oui
Longueur	116 mm
Hauteur	26 mm
Indice de protection IP	IP 54
Portée	100 m
Addition/Soustraction	oui
Rappel des dernières mesures	oui
Mesure min. / max.	oui
Largeur	44 mm
Calcul des surfaces et des volumes	oui
Alimentation	081561 LR3
Interface	Interface Bluetooth
Pièce terminale multifonction	oui
Précision de mesure	±1,5 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	2
Série	DISTO™
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture commutable	mm / pouce
Classe de laser suivant CEI 825-1	2
Type de produit	Distancemètres

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------