

Garant
Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1.1/4-24

Données de commande

N° commande	130040 1.1/4-24
GTIN	4062406044596
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 24
 Filetage Ø: 31,75 mm
 Longueur totale L: 180 mm
 Ø queue D_s: 25 mm
 Carré corps □: 20 mm
 Ø perçage: 30,75 mm

Description technique

Carré corps □	20 mm
Ø queue D _s	25 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	30,75 mm
Profondeur de filetage	79,38 mm
Filetage Ø	31,75 mm
Nombre de dents Z	4

Pas de filetage	1,058 mm
Filets au pouce	24
Norme	DIN 376
Longueur totale L	180 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1.1/4-24 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud