

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 2-14

Données de commande

N° commande	130036 2-14
GTIN	4062406043155
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 14
 Filetage Ø: 50,8 mm
 Longueur totale L: 250 mm
 Ø queue D_s: 40 mm
 Carré corps □: 32 mm
 Ø perçage: 49,25 mm

Description technique

Longueur totale L	250 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	49,25 mm
Norme	DIN 376
Nombre de goujures	4
Pas de filetage	1,814 mm
Ø queue D _s	40 mm
Nombre de dents Z	4

Carré corps □	32 mm
Filets au pouce	14
Filetage Ø	50,8 mm
Profondeur de filetage	101,6 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	2-14 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud