

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1.3/4-8

Données de commande

N° commande	130036 1.3/4-8
GTIN	4062406042950
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 8
 Filetage Ø: 44,45 mm
 Longueur totale L: 220 mm
 Ø queue D_s: 36 mm
 Carré corps □: 29 mm
 Ø perçage: 41,4 mm

Description technique

Nombre de goujures	4
Carré corps □	29 mm
Ø perçage	41,4 mm
Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	44,45 mm
Profondeur de filetage	88,9 mm
Ø queue D _s	36 mm

Nombre de dents Z	4
Pas de filetage	3,175 mm
Filets au pouce	8
Longueur totale L	220 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.3/4-8 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud