


Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1/2-13****Données de commande**

N° commande	130036 1/2-13
GTIN	4062406041649
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 2 pcs.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UNC-LH

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Filets au pouce: 13

Filetage Ø: 12,7 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D_s: 11 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 10,73 mm

Description technique

Carré corps □	9 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,953 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	110 mm
Norme	DIN 376

Filets au pouce	13
Profondeur de filetage	38,1 mm
Filetage Ø	12,7 mm
Ø perçage	10,73 mm
Ø queue D _s	11 mm
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	1/2-13 UNC LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud