

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 11/16-24

Données de commande

N° commande	130036 11/16-24
GTIN	4062406041816
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNEF-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 24
 Filetage Ø: 17,462 mm
 Longueur totale L: 125 mm
 Ø queue D_s: 14 mm
 Carré corps □: 11 mm
 Ø perçage: 16,6 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	125 mm
Pas de filetage	1,058 mm
Filets au pouce	24
Nombre de goujures	3
Profondeur de filetage	34,92 mm
Norme	DIN 376

Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	14 mm
Filetage Ø	17,462 mm
Ø perçage	16,6 mm
Carré corps □	11 mm
Type de filetage	UNEF-LH
Taille de filetage	11/16-24 UNEF LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud