

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1/4-27**

**Données de commande**

N° commande	130036 1/4-27
GTIN	4062406041304
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 27  
 Filetage Ø: 6,35 mm  
 Longueur totale L: 80 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 7 mm  
 Carré corps □: 5,5 mm  
 Ø perçage: 5,45 mm

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	7 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	5,45 mm
Pas de filetage	0,94 mm
Filets au pouce	27
Carré corps □	5,5 mm
Profondeur de filetage	19,05 mm

Norme	DIN 371
Filetage Ø	6,35 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Longueur totale L	80 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1/4-27 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud