

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 2-16**

**Données de commande**

N° commande	130036 2-16
GTIN	4062406043148
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 16  
 Filetage Ø: 50,8 mm  
 Longueur totale L: 250 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Carré corps □: 32 mm  
 Ø perçage: 49,3 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	4
Longueur totale L	250 mm
Filets au pouce	16
Profondeur de filetage	101,6 mm
Filetage Ø	50,8 mm
Ø perçage	49,3 mm
Nombre de goujures	4
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm

Carré corps □	32 mm
Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,588 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	2-16 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud