

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 3/4-20****Données de commande**

N° commande	130036 3/4-20
GTIN	4062406041878
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNEF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 20
Filetage Ø: 19,05 mm
Longueur totale L: 125 mm
Ø queue D_s: 14 mm
Carré corps □: 11 mm
Ø perçage: 18 mm

Description technique

Carré corps □	11 mm
Profondeur de filetage	57,15 mm
Filetage Ø	19,05 mm
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 376
Pas de filetage	1,27 mm
Ø queue D _s	14 mm

Type d'outils	HSS E
Ø perçage	18 mm
Nombre de goujures	3
Filets au pouce	20
Longueur totale L	125 mm
Type de filetage	UNEF-LH
Taille de filetage	3/4-20 UNEF LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud