

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 5/16-18****Données de commande**

N° commande	130035 5/16-18
GTIN	4062406039165
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNC  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 18  
Filetage Ø: 7,94 mm  
Longueur totale L: 90 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 8 mm  
Carré corps □: 6,2 mm  
Ø perçage: 6,55 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	23,82 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	90 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 371
Filets au pouce	18

Ø perçage	6,55 mm
Filetage Ø	7,94 mm
Carré corps □	6,2 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	1,411 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	5/16-18 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud