

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1.1/16-18****Données de commande**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| N° commande      | 130040 1.1/16-18 |
| GTIN             | 4062406044428    |
| Classe d'article | 10N              |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNEF  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 18  
Filetage Ø: 26,99 mm  
Longueur totale L: 160 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 20 mm  
Carré corps □: 16 mm  
Ø perçage: 25,8 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Norme                  | DIN 376  |
| Carré corps □          | 16 mm    |
| Ø perçage              | 25,8 mm  |
| Filetage Ø             | 26,99 mm |
| Nombre de goujures     | 4        |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 20 mm    |
| Longueur totale L      | 160 mm   |

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Profondeur de filetage             | 67,5 mm                                    |
| Pas de filetage                    | 1,411 mm                                   |
| Type d'outils                      | HSS E                                      |
| Nombre de dents Z                  | 4                                          |
| Filets au pouce                    | 18                                         |
| Type de filetage                   | UNEF                                       |
| Taille de filetage                 | 1.1/16-18 UNF                              |
| Revêtement                         | non revêtu                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B                                         |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B                                         |
| Classe de tolérance                | 2B                                         |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | C                                          |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non                                        |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes         |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |