

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1.7/8-18****Données de commande**

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 130036 1.7/8-18 |
| GTIN | 4062406043025 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 18
Filetage Ø: 47,625 mm
Longueur totale L: 250 mm
Ø queue D_s: 36 mm
Carré corps □: 29 mm
Ø perçage: 46,35 mm

Description technique

| | |
|------------------------|-----------|
| Filets au pouce | 18 |
| Norme | DIN 376 |
| Nombre de goujures | 4 |
| Longueur totale L | 250 mm |
| Type d'outils | HSS E |
| Filetage Ø | 47,625 mm |
| Ø queue D _s | 36 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Pas de filetage | 1,411 mm |
| Profondeur de filetage | 95,25 mm |
| Ø perçage | 46,35 mm |
| Carré corps □ | 29 mm |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Type de filetage | UNS-LH |
| Taille de filetage | 1.7/8-18 UNS LH |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | Gauche |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |