

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1/2-20****Données de commande**

N° commande	130040 1/2-20
GTIN	4062406043841
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNF
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 20
Filetage Ø: 12,7 mm
Longueur totale L: 110 mm
Ø queue D_s: 11 mm
Carré corps □: 9 mm
Ø perçage: 11,5 mm

Description technique

Nombre de goujures	3
Filetage Ø	12,7 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	110 mm
Ø perçage	11,5 mm
Pas de filetage	1,27 mm
Profondeur de filetage	31,75 mm

Norme	DIN 376
Filets au pouce	20
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	9 mm
Ø queue D _s	11 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	1/2-20 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud