

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: NO.4-48**

**Données de commande**

N° commande	130036 NO.4-48
GTIN	4062406041021
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNF-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 48  
 Filetage Ø: 2,85 mm  
 Longueur totale L: 56 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
 Carré corps □: 2,7 mm  
 Ø perçage: 2,4 mm

**Description technique**

Filets au pouce	48
Filetage Ø	2,85 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	3,5 mm
Nombre de goujures	3
Profondeur de filetage	8,55 mm
Norme	DIN 371
Pas de filetage	0,529 mm

Carré corps □	2,7 mm
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	2,4 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	56 mm
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	4-48 UNF LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud