


Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 7/8-27****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130036 7/8-27 |
| GTIN | 4062406041960 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UNS-LH

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Filets au pouce: 27

Filetage Ø: 22,23 mm

Longueur totale L: 140 mm

Ø queue D_s: 18 mm

Carré corps □: 14,5 mm

Ø perçage: 21,4 mm

Description technique

| | |
|------------------------|---------|
| Carré corps □ | 14,5 mm |
| Type d'outils | HSS E |
| Ø perçage | 21,4 mm |
| Filets au pouce | 27 |
| Pas de filetage | 0,94 mm |
| Ø queue D _s | 18 mm |
| Norme | DIN 376 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de dents Z | 3 |
| Longueur totale L | 140 mm |
| Nombre de goujures | 3 |
| Filetage Ø | 22,23 mm |
| Profondeur de filetage | 66,69 mm |
| Type de filetage | UNS-LH |
| Taille de filetage | 7/8-27 UNS LH |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | Gauche |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |